

Mahr**Suwmiarka cyfrowa IP67, z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412731 150
GTIN	4059192002428
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
norma	ISO 13385
Kalibracja	A1
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	Ø 1,6
długość szczęk	40 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal

zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	$\pm 0,03$ mm
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarki uniwersalne

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------