

Mahr**Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412733 150
GTIN	4059192002442
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 40 mm

Opis techniczny

z głębokościomierzem	tak
norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie

długość szczęk	40 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,03 mm
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

Akcesoria

Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412470 MS150
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ MS150	412468 MS150