

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy, z lewej strony otwarty, z prawej strony drzwi iszuflada, wysokość 950mm, Błat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	924011 1250
GTIN	4062406101770
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75kg.

2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z **niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową**, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.

Obudowa z drzwiami oraz obudowa otwarta, każda zocynkowaną półką oregulowanej wysokości.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości (prawo): 1

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75

Wysokość drzwiczek (z prawej strony) mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości (po prawej stronie): 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×20

wysokość: 950 mm

długość blatu: 1250 mm

głębokość blatu: 750 mm

grubość blatu: 25 mm

szerokość podstawy: 1100 mm

głębokość podstawy: 700 mm

Opis techniczny

Ø kółek stałych	125 mm
głębokość blatu	750 mm
materiał blatu	Bambus
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
masa	96,7 kg
szerokość podstawy	1100 mm
ComfortClose	nie
Liczba szuflad	1
liczba drzwi	1
grubość blatu	25 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
liczba kółek stałych bez hamulca	2
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
uchwytem.	nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość podstawy	700 mm
wysokość	950 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
opuszczane	nie
materiał kółka	poliuretan

Seria	Ready-to-go
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
długość blatu	1250 mm
Ø kółka skrętnego	125 mm
zderzak	nie
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
grubość płyty	25 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Stoły warsztatowe, przejezdne

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Asortyment pilników liczba narzędzi 6	952253 6
Zestawy wkrętaków liczba narzędzi 10	953521 10
Asortyment kluczy nasadowych 1/2 cala liczba narzędzi 32	953821 32
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 37	953828 37
Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 39	953833 39

Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954295 5
Asortyment szczypiec liczba narzędzi 5	954305 5
Zestaw młotków liczba narzędzi 3	954690 3
Trasowanie i cięcie liczba narzędzi 8	954895 8
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950300 75/1
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950300 75/2
Asortyment pojemników na drobne elementy easyPick Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950300 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950320 75/1
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950320 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950320 75/3
Mata do szuflad Wymiar w G 20X20	951830 20X20
Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X20	951885 20X20
Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X20	951910 20X20
Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1