

Garant GRIDLINE

**Przejezdny stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, z prawej strony 5 szuflad, blat bukowy multipleks, 20×20G, dł. blatu: 1250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	924094 1250
GTIN	4062406101824
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75 kg.

2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z **niepozostawiającą śladów bieżnią poliuretanową**, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.

**Umieszczenie:**

Wysokość drzwiczek (z lewej strony) mm: 625

Wysokość frontów szuflad (prawo): 1

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 75, 100, 125, 250

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

długość blatu	1250 mm
materiał kółka	poliuretan

Ø kółka skrętnego	125 mm
szerokość podstawy	1100 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
liczba drzwi	1
grubość blatu	25 mm
uchwytem.	nie
Liczba szuflad	5
materiał blatu	Bukowy multipleks
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
Ø kółek stałych	125 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
ComfortClose	nie
zderzak	nie
opuszczane	nie
masa	149,8 kg
głębokość podstawy	700 mm
głębokość blatu	750 mm
wysokość	950 mm
Seria	Ready-to-go
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg

grubość płyty	25 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

## Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 250 mm	927805 250
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm	927805 200