

Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy, z lewej strony drzwi, z prawej strony 5 szuflad, blat bambusowy, 20×20G, dł. blatu: 1250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	924091 1250
GTIN	4062406101817
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75 kg.

2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z **niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową**, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek (z lewej strony) mm: 625

Wysokość frontów szuflad (prawo): 1

Szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm

Ø kółka skrętnego	125 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad	625 mm
masa	145,6 kg
długość blatu	1250 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość podstawy	1100 mm
Ø kółek stałych	125 mm
wysokość	950 mm
ComfortClose	nie
materiał blatu	Bambus
Liczba szuflad	5
liczba drzwi	1
szerokość użytkowa szuflad w G uchwytem.	20 nie
zderzak	nie
materiał kółka	poliuretan
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
opuszczane	nie
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
głębokość podstawy	700 mm
głębokość blatu	750 mm
Seria	Ready-to-go
grubość blatu	25 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
wysokość stołu warsztatowego	950 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg

grubość płyty	25 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 250 mm	927805 250
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75
Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm	927805 200
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100