

**XNEX 080608, HBM130, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Klasa artykułu	22A

**Opis****Wykonanie:**

6 ostrzy gwarantuje wysoką opłacalność dzięki niskiej cenie pojedynczego ostrza.

Dwustronna płytko skrawająca z węglika spiekane go z 2x3 ostrzami do **frezowania narożników.**

**wskazówka:**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$

**Opis techniczny**

typ	INOX
posuw $f_z$ na ząb	0,12 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX 080608
Gatunek	HBM130
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		