




Oprawki miedzowe z HSS, Wysokość miecza h₅ / szerokość skrawania W: 19/3,1 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	273560 19/3,1
GTIN	4045197719171
Klasa artykułu	21U

Opis

Pasuje do :

Oprawki nr 273984–273992 albo nr 319132 / 319133 (oprawki VDI).

w dostawie::

Klucz montażowy nr 219858 należy zamawiać oddzielnie.

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 40 mm

długość całkowita L_{całk.}: 86 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h ₅	19 mm
Szerokość skrawania W	3,1 mm
do maks. Ø obrabianego przedmiotu	40 mm
długość całkowita L _{całk.}	86 mm
Seria	Oprawki miedzowe do płytek do przecinania