



## Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320625 4
GTIN	4045197719713
Klasa artykułu	31Z

### Opis

#### Wykonanie:

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

#### Pasuje do :

kłków tokarskich nr 320615, nr 320617, nr 320659, wielk. 2, nr 321265, wielk. 3, nr 321335, wielk. 2.

Pasujące do kodu barwnego: K12

Ø zewn. D: 28 mm

najmniejsza Ø kłwa D<sub>1</sub>: 13 mm

Ø chwytu d: 12 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 23 mm

kąt wierzchołkowy: 60°

rozwartość klucza: 17

### Opis techniczny

najmniejsza Ø kłwa D <sub>1</sub>	13 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	23 mm

∅ chwytu d	12 mm
∅ zewn. D	28 mm
kąt wierzchołkowy	60°
rozwartość klucza	17
Pasujące do kodu barwnego	K12