



Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320625 5
GTIN	4045197719720
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

Pasuje do :

kłków tokarskich nr 320615, nr 320617, nr 320659, wielk. 2, nr 321265, wielk. 3, nr 321335, wielk. 2.

Pasujące do kodu barwnego: K12

Ø zewn. D: 20 mm

najmniejsza Ø kłwa D₁: 10 mm

Ø chwytu d: 12 mm

Długość użyteczna L₁: 17 mm

kąt wierzchołkowy: 60°

rozwartość klucza: 22

Opis techniczny

Ø chwytu d	12 mm
Długość użyteczna L ₁	17 mm

najmniejsza \varnothing kła D_1	10 mm
\varnothing zewn. D	20 mm
kąt wierzchołkowy	60°
rozwartość klucza	22
Pasujące do kodu barwnego	K12