



## Nożyce do kabli z grzechotką, do kabli zbrojonych metalem (kable SWA) , długość całkowita: 315 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	731250 315
GTIN	4003773078562
Klasa artykułu	73F

### Opis

**Wykonanie:**

Ostrza z precyzyjnym szlifem i indukcyjnie hartowana krawędź tnąca.

**Zastosowanie:**

Do cięcia kabli zbrojonych metalem (kable SWA) przy użyciu jednej albo obu rąk. Zwłaszcza do użycia w ciasnych miejscach.

**Materiał:**

Stal narzędziowa o specjalnej jakości, odkuwana, hartowana w oleju.

**Wyp. dodatkowe:**

Zamienne ostrze przechylne do nożyc do kabli nr 731251.

**wskazówka:**

Nie nadają się do cięcia kabli ACSR i linek stalowych.

wydajność skrawania: 380 mm<sup>2</sup>

możliwość cięcia do Ø: 45 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	315 mm
wydajność skrawania	380 mm <sup>2</sup>
możliwość cięcia do Ø	45 mm
Uchwyt	Nasadki wielokomponentowe

material	Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju.
funkcja grzechotki	tak

---

## Akcesoria

Nóż wahliwy do nożyc grzechotkowych do kabli SWA wraz ze śrubą i nakrętką Typ 315

731251 315