



## Miernik wielofunkcyjny Testo 440 Zestaw strumienia powietrznego, typ: HD



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	474162 HD
GTIN	
Klasa artykułu	47B

### Opis

#### Wykonanie:

Ten praktyczny zestaw umożliwia pomiar **prędkości przepływu i przepływu objętościowego w kanale wentylacyjnym (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. Sonda pomiarowa z drutem grzejnym (głowica sondy: 9 mm) do pomiaru małych strumieni powietrza do 30 m/s. Z czujnikiem temperatury.

#### w dostawie::

Miernik wielofunkcyjny Testo 440 nr 474141, rozm. 440, 3 baterie AA, kabel USB, walizka nr 474161 rozm. K i protokół kalibracji. Sonda z drutem grzejnym nr 474152 rozm. HD

zakres pomiarowy: 0 - 30 m/s

granica błędów (m/s + % wartości pomiarowej):  $\pm 0,03 + 4\%$  (0 do 20 m/s)  $\pm 0,5 + 5\%$  (20,01 do 30 m/s)

temperatura otoczenia: -20 - 70 °C

### Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 30 m/s
granica błędów (m/s + % wartości pomiarowej)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 do 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 do 30 m/s)
temperatura otoczenia	-20 - 70 °C

