


**Frezarska płytko skrawająca Ø 20 mm stożkowy ścięty, typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212784 ST1400
GTIN	4062406103194
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· **Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.**

Promień Wiper osiowy: 20 mm

Promień Wiper promieniowy: 40 mm

promień ostrza RS_1 : 2 mm

długość ostrzy L_s : 10 mm

posuw f_z w stali < 1400 N/mm²: 0,15 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC: 0,1 mm

Gatunek: HB4015

Opis techniczny

Gatunek	HB4015
Materiał ostrza 	HM
Promień Wiper osiowy	20 mm
Promień Wiper promieniowy	40 mm

promień ostrza RS_1	2 mm
długość ostrzy L_s	10 mm
posuw f_z w stali $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
posuw f_z w stali $< 60 \text{ HRC}$	0,1 mm