



Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320625 1
GTIN	4045197719089
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

Pasuje do :

kłków tokarskich nr 320615, nr 320617, nr 320659, wielk. 2, nr 321265, wielk. 3, nr 321335, wielk. 2.

Pasujące do kodu barwnego: K12

Ø zewn. D: 14 mm

najmniejsza Ø kła D₁: 4 mm

Ø chwytu d: 12 mm

Długość użyteczna L₁: 32 mm

kąt wierzchołkowy: 60° / 30°

rozwartość klucza: 12

Opis techniczny

Ø chwytu d	12 mm
najmniejsza Ø kła D ₁	4 mm

Długość użyteczna L ₁	32 mm
Ø zewn. D	14 mm
kąt wierzchołkowy	60° / 30°
rozwartość klucza	12
Pasujące do kodu barwnego	K12