


Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 25 mm stożkowy ścięty, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

- Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Opis techniczny

typ	ST1400
Gatunek	HB4015
promień naroża	4 mm
Materiał ostrza	HM
Promień Wiper osiowy	25 mm
Promień Wiper promieniowy	50 mm
Promień ostrza R_1	4 mm
długość ostrzy L_c	12,5 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,18 mm

posuw f_z w stali < 60 HRC	0,12 mm
liczba wymian/ostrzy	1
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania