

**EWS****Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego, do typu ER: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309619 16
GTIN	2050002004016
Klasa artykułu	33E

**Opis****Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Regulacja ruchu wewnętrznego do zera za pomocą 6 śrub. **z sześciokątem SW 25.**

**Pasuje do :**

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Doskonale nadaje się do prac tokarskich, zarówno do narzędzi statycznych, jak i napędzanych.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

**wskazówka:**

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Do 6000 obr./min.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 21 mm

Ø zewn. D: 34 mm

gwint: M22×1,5

**Opis techniczny**

do typu ER	16 mm
Ø zewn. D	34 mm
Długość całkowita L	21 mm
gwint	M22×1,5
norma	DIN 6499 D