

EWS**Nakrętki mocujące ER z regulacją ruchu wewnętrznego, do typu ER: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309619 32
GTIN	2050002004030
Klasa artykułu	33E

Opis**Wykonanie:**

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Regulacja ruchu wewnętrznego do zera za pomocą 6 śrub. **z rowkami.**

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek zaciskowych ER.

Doskonale nadaje się do prac tokarskich, zarówno do narzędzi statycznych, jak i napędzanych.

Wyp. dodatkowe:

Klucz mocujący ER, nr 309680 – 309740.

Klucz płaski jednostronny (dla wielk. 16), nr 613300, wielk. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Do 6000 obr./min.

norma: DIN 6499 D

Długość całkowita L: 23 mm

Ø zewn. D: 63 mm

gwint: M40×1,5

Opis techniczny

gwint	M40×1,5
do typu ER	32 mm
Ø zewn. D	63 mm
Długość całkowita L	23 mm
norma	DIN 6499 D