

**Ostrza do obrotowych kłków tokarskich, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320625 3
GTIN	4045197719706
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

- **duże możliwości zastosowania dzięki różnym geometriom przy tym samym korpusie**
- **całkowicie hartowane i szlifowane**
- **szybka i ekonomiczna wymiana w przypadku zużycia.**

**Pasuje do :**

kłków tokarskich nr 320615, nr 320617, nr 320659, wielk. 2, nr 321265, wielk. 3, nr 321335, wielk. 2.

Pasujące do kodu barwnego: K12

Ø zewn. D: 17 mm

Ø chwytu d: 12 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 23 mm

kąt wierzchołkowy: 60°

rozwartość klucza: 14

**Opis techniczny**

Ø chwytu d	12 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	23 mm
Ø zewn. D	17 mm

kąt wierzchołkowy	60°
rozwartość klucza	14
Pasujące do kodu barwnego	K12