

HOLEX**Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 1/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308920 1/8
GTIN	4062406103781
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również stalowe, dostępne w eShop.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 27,5 mm

Opis techniczny

adapter	ER 16
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	426 E
Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

