

**HOLEX****Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 3/8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308920 3/8
GTIN	4062406103934
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

**wskazówka:**

**zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy**, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).**

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również stalowe, dostępne w eShop.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 27,5 mm

**Opis techniczny**

adapter	ER 16
norma	ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	426 E
Ø zewn. D	17 mm
Długość całkowita L	27,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

