

HOLEX**Tulejki zaciskowe ER, ER 16, nomin. Ø mocowania d: 7/64mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308920 7/64 |
| GTIN | 4062406103774 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również calowe, dostępne w eShop.

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, **z wyjątkiem Ø1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| adapter | ER 16 |
| norma | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 10 µm |
| typ | 426 E |
| Ø zewn. D | 17 mm |
| Długość całkowita L | 27,5 mm |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |

