

HOLEX®**Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER25, Nominalna \varnothing mocowania d: 1/4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308959 1/4
GTIN	4062406104238
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do \varnothing nominalnej.

wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 oraz ER32 z uszczelnieniem są dostępne w eShop również w wersjach stalowych.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 429 E

\varnothing zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

Opis techniczny

uchwyt	ER25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	429 E
\varnothing zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm

