

Garant**Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273756 20/1,5
GTIN	4045197720146
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy t_{maks} . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L_4	21,5 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
głębokość podcięcia t_{maks}	7,5 mm
długość główki L_1	29,5 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
długość całkowita L	125 mm
szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

AkcesoriaGroty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX25

674248 TX25

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

śruba zaciskowa Typ 6

279815 6

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600