

HOLEX®
Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 355 E, Ø zaciskania: 14 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329705 14 |
| GTIN | 4062406104627 |
| Klasa artykułu | 32B |

Opis
Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy niesymetryczny.

Norma:
DIN 6341
Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 20 mm

K: 28 mm

długość całkowita L: 123 mm

Gwint trapezowy niesymetryczny G: 20×2 mm

kąt α : 17,5 stopni

Opis techniczny

| | |
|----------------------------------|-------------|
| F | 20 mm |
| K | 28 mm |
| kąt α | 17,5 stopni |
| długość całkowita L | 123 mm |
| Gwint trapezowy niesymetryczny G | 20×2 mm |

| | |
|-------|----------|
| norma | DIN 6341 |
| typ | 355 E |