

**Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 355 E, Ø zaciskania: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329705 9
GTIN	4062406104573
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy niesymetryczny.

Norma:

DIN 6341.

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Opis techniczny

kąt α	17,5 stopni
K	28 mm
długość całkowita L	123 mm
F	20 mm
Gwint trapezowy niesymetryczny G	S20x2 mm
Norma	DIN 6341
typ	355 E
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

