

**HOLEX®****Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 355 E, Ø zaciskania: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329705 10
GTIN	4062406104580
Klasa artykułu	32B

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy niesymetryczny.

**Norma:****DIN 6341****Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 20 mm

K: 28 mm

długość całkowita L: 123 mm

Gwint trapezowy niesymetryczny G: 20×2 mm

kąt α: 17,5 stopni

**Opis techniczny**

F	20 mm
długość całkowita L	123 mm
K	28 mm
kąt α	17,5 stopni
Gwint trapezowy niesymetryczny G	20×2 mm

norma	DIN 6341
typ	355 E