

**HOLEX®**
**Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 355 E, Ø zaciskania: 15 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329705 15
GTIN	4062406104634
Klasa artykułu	32B

**Opis**
**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy niesymetryczny.

**Norma:**
**DIN 6341**
**Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 20 mm

K: 28 mm

długość całkowita L: 123 mm

Gwint trapezowy niesymetryczny G: 20×2 mm

kąt  $\alpha$ : 17,5 stopni

**Opis techniczny**

F	20 mm
długość całkowita L	123 mm
K	28 mm
kąt $\alpha$	17,5 stopni
Gwint trapezowy niesymetryczny G	20×2 mm

norma	DIN 6341
typ	355 E