

**Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 355 E, Ø zaciskania: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329705 4
GTIN	4062406104528
Klasa artykułu	32B

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy niesymetryczny.

**Norma:**

**DIN 6341**

**Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

**Opis techniczny**

K	28 mm
długość całkowita L	123 mm
F	20 mm
kąt $\alpha$	17,5 stopni
Gwint trapezowy niesymetryczny G	S20x2 mm
norma	DIN 6341
typ	355 E
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe

