


HOLEX®**Tulejki zaciskowe ER do gwintowników z uszczelnieniem, ER11, Nominalna \varnothing mocowania d: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309399 6
GTIN	4062406104474
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

Z 4- kątem wewnętrznym do mocowania gwintowników.

Z zaślepką do chłodzenia wewnętrznego (do 70 barów!).

Pasuje do :

wszystkich standardowych opravek do tulejek zaciskowych ER, tulejek zaciskowych FAHRION i również do opravek CENTRO P.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 4031 E

\varnothing zewn. D: 11,3 mm

Długość całkowita L: 18 mm

Opis techniczny

uchwyt	ER11
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	4031 E

Ø zewn. D	11,3 mm
Długość całkowita L	18 mm