

**Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 386 E, Ø zaciskania: 22mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329755 22     |
| GTIN             | 4062406104863 |
| Klasa artykułu   | 32B           |

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy.

**Norma:**

**DIN 6341**

**Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

**Opis techniczny**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gwint trapezowy G   | Tr32×1,5 mm |
| F                   | 32 mm       |
| kąt α               | 20 stopni   |
| długość całkowita L | 115 mm      |
| K                   | 45 mm       |
| Norma               | DIN 6341    |
| typ                 | 386 E       |

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe