

**HOLEX®**
**Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 386 E, Ø zaciskania: 15 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329755 15
GTIN	4062406104795
Klasa artykułu	32B

**Opis**
**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy.

**Norma:**

**DIN 6341**

**Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 32 mm

K: 45 mm

długość całkowita L: 115 mm

Gwint trapezowy G: 32×1,5 mm

kąt α: 20 stopni

**Opis techniczny**

Gwint trapezowy G	32×1,5 mm
długość całkowita L	115 mm
K	45 mm
kąt α	20 stopni

F	32 mm
norma	DIN 6341
typ	386 E