

**Tulejka z otworem okrągłym, DIN 6341, 386 E, Ø zaciskania: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329755 6
GTIN	4062406104702
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil stopniowany co 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

gwint trapezowy.

Norma:

DIN 6341

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Opis techniczny

K	45 mm
Gwint trapezowy G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
kąt α	20 stopni
długość całkowita L	115 mm
Norma	DIN 6341
typ	386 E

Rodzaj produktu

Tulejki zaciskowe