

Garant

Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, kształt ADB, SK 50, dla Ø chwytu D1: 20mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301287 20
GTIN	4062406104986
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej Ø jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Objaśnienie:

wiertło uzbrojone WSP
uchwyty narzędziowe
szlifowana powierzchnia oporowa
kształt ADB

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do:

Wszystkich wiertel z chwytym cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, śruby zamienne nr 309907, 309908.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø zewn. D	40 mm
dla Ø chwytu D ₁	20 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt do wiertel

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 Nm	656050 200
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
	308720 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrznego,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388
pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

308830 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków
niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Sworznie dociągającekształt A do stożka
niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągającekształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50