

**Garant**

**Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, kształt ADB, SK 50, dla Ø chwytu D1: 32mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301287 32
GTIN	4062406105006
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej Ø jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

**Objaśnienie:**

wiertło uzbrojone WSP  
uchwyty narzędziowe  
szlifowana powierzchnia oporowa  
kształt ADB

**Zastosowanie:**

**Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.**

**Pasuje do:**

Wszystkich wiertel z chwytym cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, śruby zamienne nr 309907, 309908.

**Opis techniczny**

dla Ø chwytu D <sub>1</sub>	32 mm
Ø zewn. D	52 mm
wymiar A długości wysięgu	75 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
z otworem na Balluffchip	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt do wiertel

## Akcesoria

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309700 32
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Klucz dynamometryczny z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 Nm	656050 200
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32	309680 32
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50