

**HOLEX®****kształt A, BT 40, wymiar A: 250 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	302889 250
GTIN	4062406105044
Klasa artykułu	32A

## Opis

### Wykonanie:

Stożek niesamohamowny oraz kołnierz hartowane i szlifowane. Chwyt miękki, do dalszej obróbki.

### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: A

Ø zewn. D: 63 mm

## Opis techniczny

Ø zewn. D	63 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A

## Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40