

**Trzpień kontrolny, HSK-A 100, wymiar A: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307014 300
GTIN	4062406105099
Klasa artykułu	31A

Opis**Zastosowanie:**

Do odbioru obrabiarek wg zalecenia ISO R 230.

w dostawie::

Pudełko drewniane i protokół kontroli.

Norma na uchwyty: DIN 69893.

Norma na uchwyty: DIN 69893

Kształt: A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

Ø zewn. D: 50 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	300 mm
uchwyt	HSK-A 100
Norma na uchwyty	DIN 69893.
Norma na uchwyty	DIN 69893
Kształt	A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Ø zewn. D	50 mm