

Garant**Oprawki pośrednie, SK 40, stożek niesamohamowny SK/SK1: 40/40****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301272 40/40 |
| GTIN | 4062406105105 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**w dostawie::**

Z wbudowaną śrubą łączącą do uchwytów narzędziowych wg ISO 7388-1. (przedtem DIN 69871)

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 100 mm |
| Ø zewn. D | 63 mm |
| adapter | SK 40 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | A |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 15 000 obr./min |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 μm |
| Rodzaj produktu | Oprawki pośrednie |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308630 40 |
| Klucze mocujące ER,Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40 | 309700 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308610 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308620 40 |
| Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40 | 308605 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308660 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308820 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308650 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308615 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M | 308670 40M |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40 | 308830 40 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308635 40 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308765 40 |

| | |
|---|------------|
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40 | 308640 40 |
| Klucz dynamometrycznyz grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 Nm | 656050 200 |
| Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |
| Klucze mocujące ER do uchwyków tulei zaciskowych ER 40 | 309680 40 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40 | 308740 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308700 40 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |