

Garant**Oprawki pośrednie, SK 50, stożek niesamohamowny SK/SK1: 50/40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301273 50/40
GTIN	4062406105112
Klasa artykułu	31A

Opis**w dostawie::**

Z wbudowaną śrubą łączącą do uchwytów narzędziowych wg DIN 69871.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 5 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 70 mm

\varnothing zewn. D: 70 mm

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	70 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
adapter	SK 50
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 15 000 obr./min
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 5 \mu\text{m}$
Rodzaj produktu	Adaptory do uchwytów

Akcesoria

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309700 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50

Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 Nm	656050 200
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40	309680 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50