

**Oprawki do wiertel kształt ADB, BT 50, dla Ø chwytu D1: 20 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303129 20 |
| GTIN | 4062406105198 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu.
- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej \varnothing jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 μm .

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

Norma na uchwyt: JIS B6339

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min^{-1}

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

\varnothing zewn. D: 40 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 90 mm |
| Ø zewn. D | 40 mm |
| dla Ø chwytu D ₁ | 20 mm |
| uchwyt | BT 50 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Strategia skrawania | HPC |

Akcesoria

| | |
|--|-----------|
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308830 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308765 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308780 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308820 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308790 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308795 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308810 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308760 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK | 308812 50 |
| | 308785 50 |

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50
