



## Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi, HSK-A 100, dla Ø chwytu D1: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	307007 20
GTIN	4062406105273
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

Położenie wkrętu bez łba w stosunku do stożkowego pogłębienia w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm. **Przy dokręcaniu kołnierz trzpienia wiertła jest dociskany do powierzchni przylegania. Dodatkowo średnica przylegania jest powiększona w stosunku do normalnych uchwytów narzędziowych.**

#### Zastosowanie:

**Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.**

#### Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Norma na uchwyt: DIN 69893.

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 40 mm

### Opis techniczny

Ø zewn. D	40 mm
-----------	-------

dla Ø chwytu D <sub>1</sub>	20 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
uchwyt	HSK-A 100
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893.
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Strategia skrawania	HPC

---

## Akcesoria

Rurki chłodziwa z 2 uszczelkami do opravek HSK 100	309880 100
--	------------