

**Oprawki do wiertel kształt ADB, BT 40, dla Ø chwytu D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303128 20
GTIN	4062406105150
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu.
- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej \varnothing jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 μm .

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.

Pasuje do :

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

Norma na uchwyt: JIS B6339

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min^{-1}

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 72 mm

\varnothing zewn. D: 40 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	72 mm
dla Ø chwytu D ₁	20 mm
Ø zewn. D	40 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
	308760 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308820 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

308810 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40