



## Oprawki do głowic frezarskich z gwintem, SK 40, gwint M × długość L1: M8X75



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301303 M8X75  |
| GTIN             | 4062406105341 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

### Opis

**Wykonanie:**

kształt stożkowy.

**Zastosowanie:**

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308810–308830.

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 94 mm

Ø otworu D<sub>1</sub> tolerancja IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø zewn. D: 23 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

### Opis techniczny

|  |        |
|--|--------|
| wymiar A długości wysięgu              | 94 mm  |
| Ø otworu D <sub>1</sub> tolerancja IT6 | 8,5 mm |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| gwint M   | M8x75                                |
| Ø zewn. D                                       | 23 mm                                |
| L <sub>2</sub>                                  | 5 mm                                 |
| Ø D <sub>2</sub>                                | 13 mm                                |
| Długość użyteczna L <sub>1</sub>                | 75 mm                                |
| uchwyt  | SK 40                                |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                           |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69871                            |
| Kształt   | ADB                                  |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> . |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 µm                               |
| Strategia skrawania                             | HSC                                  |

## Aksesoria

|   |           |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40                        | 308610 40 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50                                      | 308740 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                        | 308650 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK    | 308810 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30                              | 308765 30 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308803 40 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40                                      | 308600 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK     | 308812 40 |

|   |           |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308630 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK                       | 308820 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308780 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308795 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308700 40 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50  | 308700 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308765 40 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40  | 308740 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308790 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308765 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30                                | 308780 30 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308805 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                          | 308620 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                     | 308660 40 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50  | 308640 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40                            | 308605 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50              | 308615 50 |

|   |            |
|---|------------|
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40             | 308806 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50                          | 308610 50  |
| Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M                  | 308670 40M |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308760 40  |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40  | 308640 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                          | 308650 50  |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK                        | 308830 50  |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrzznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308720 50  |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50                            | 308605 50  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308785 50  |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40             | 308802 40  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308780 50  |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                     | 308635 40  |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK      | 308810 40  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308785 40  |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40              | 308615 40  |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30                                | 308760 30  |

|   |            |
|---|------------|
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308720 40  |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40             | 308804 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                          | 308620 50  |
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40  |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308760 50  |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308795 50  |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                     | 308660 50  |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                                | 308790 50  |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK       | 308812 50  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 30                          | 308610 30  |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK                       | 308820 50  |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308801 40  |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50  | 308600 50  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 30                                | 308785 30  |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK                        | 308830 40  |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4,5 mm  | 308878 4,5 |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2,5 mm  | 308878 2,5 |
| Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20                     | 309745 20  |

|   |            |
|---|------------|
| Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25                      | 309740 25  |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 5 mm                                      | 308878 5   |
| Klucze mocujące ER, 1/2 cala rozwartość 25 do uchwytów tulei zaciskowych ER 16      | 309720 16  |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1 mm                                      | 308878 1   |
| Klucze dynamometryczne z grzechotką przełączalną maksymalny moment obrotowy 200 N·m | 656050 200 |
| Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 16              | 309700 16  |
| Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 3 mm                           | 308882 3   |
| Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8                       | 309740 8   |
| Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16     | 309745 16  |
| Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 20                      | 309740 20  |
| Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 6 mm                           | 308882 6   |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 1,5 mm                                    | 308878 1,5 |
| Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 32                              | 309680 32  |
| Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 40              | 309700 40  |
| Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei zaciskowych ER 25              | 309700 25  |
| Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 8      | 309745 8   |
| Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 11     | 309745 11  |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3,5 mm                                    | 308878 3,5 |
| Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 25                              | 309680 25  |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 4 mm                                      | 308878 4   |
|   | 309745 25  |

Wkładki dynamometryczne do nakrętek mini ER do  
uchwytów tulei zaciskowych ER 25

|   |           |
|---|-----------|
| Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40                    | 309680 40 |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 2 mm                            | 308878 2  |
| Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 16                    | 309680 16 |
| Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei<br>zaciskowych ER 11         | 309740 11 |
| Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 4<br>mm              | 308882 4  |
| Klucze do nakrętek mini ER do uchwytów tulei<br>zaciskowych ER 16         | 309740 16 |
| Tulejki zaciskowe ER z uszczel. nomin. Ø mocowania d 5<br>mm              | 308882 5  |
| Tulejki zaciskowe ER nomin. Ø mocowania d 3 mm                            | 308878 3  |
| Klucze mocujące ER, Rowek 1/2 cala do uchwytów tulei<br>zaciskowych ER 32 | 309700 32 |