



Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232272 12
GTIN	4062406105860
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 31,8 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX7
zakres $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Długość użyteczna L_1	31,8 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi