

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 1,5×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232271 13
GTIN	4062406105815
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L₁: 26 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX8
zakres Ø D	13 - 17,5 mm
Długość użyteczna L ₁	26 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi