

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232273 13
GTIN	4062406105938
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 63,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

**Opis techniczny**

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	63,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
śruby mocujące	232990 TX8
zakres Ø D	13 - 17,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	5×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

