

**Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 48****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232272 48
GTIN	4062406105914
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**rowki proste.****wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 130,1 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 5

śruby mocujące: 232990 TX20

**Opis techniczny**

śruby mocujące	232990 TX20
zakres $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	5
Długość użyteczna $L_1$	130,1 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi