



Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódzieniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	232275 13
GTIN	4062406106058
Klasa artykułu	22G

Opis

Wykonanie:

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 10%, a wartości v_c o 30%.

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 156 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX8
zakres $\varnothing D$	13 - 17,5 mm
Długość użyteczna L_1	156 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódzienie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

