

**HOLEX****Korpus wiertła, Chwyt MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 12xD, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232275 25
GTIN	4062406106072
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Wartości posuwu  $f$  zmniejszyć o 10%, a wartości  $v_c$  o 30%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D$ : 25 - 35 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 300 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

**Opis techniczny**

zakres $\varnothing D$	25 - 35 mm
śruby mocujące	232990 TX15
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Długość użyteczna $L_1$	300 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	12xD
chwyt	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

