

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 8xD, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232274 13
GTIN	4062406105990
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 114,3 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

zakres $\varnothing D$	13 - 17,5 mm
śruby mocujące	232990 TX8
Długość użyteczna L_1	114,3 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi