

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłódeniem wewnętrznym, 8xD, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232274 18
GTIN	4062406106003
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłódenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D$: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L_1 : 273,1 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 3

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX9
Długość użyteczna L_1	273,1 mm
zakres $\varnothing D$	18 - 24 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	3
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	8xD
chwyt	stożek Morse'a
chłódenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi