

**Korpus wiertła, Chwył MK, z chłodzeniem wewnętrznym, 3xD, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232272 25
GTIN	4062406105891
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

rowki proste.**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L_1 : 85,7 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX15

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX15
Długość użyteczna L_1	85,7 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
zakres $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3xD
chwył	stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi